




Kiértékelő egységhez csatlakoztatható
áramlásérzékelő

SFN12ADB/US-100

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: SF5200 + E40107
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Termékjellemzők

Folyamatcsatlakozás	1/2" NPT
---------------------	----------

Felhasználási terület

Alkalmazás	magas nyomású környezet
Közeg	folyadékok; Gázok
Közeghőmérséklet [°C]	-25...80
Nyomásállóság [bar]	300

Folyadékok

Alkalmazás	magas nyomású környezet
Közeghőmérséklet [°C]	-25...80

Gázok

Közeghőmérséklet [°C]	-25...80
-----------------------	----------

Elektromos adatok

Csatlakozás a kiértékelő elektronikához	VS 0200
---	---------

Mérési / beállítási tartomány

Folyadékok

Beállítási tartomány [cm/s]	3...300
Legnagyobb érzékenység [cm/s]	3...60

Gázok

Beállítási tartomány [cm/s]	200...2000
Legnagyobb érzékenység [cm/s]	200...800




Kiértékelő egységhez csatlakoztatható áramlásérzékelő


SFN12ADB/US-100

Pontosság / eltérés		
Hőmérsékletgradiens	[K/min]	300
Reakcióidők		
Válaszidő	[s]	1...10
Folyadékok		
Válaszidő	[s]	1...10
Gázok		
Válaszidő	[s]	1...10
Környezeti körülmények		
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Ház		menetes kialakítás
Anyagok		rozsdamentes acél (1.4571/316Ti)
Közeggel érintkező anyagok		rozsdamentes acél (1.4571/316Ti)
Folyamatcsatlakozás		1/2" NPT
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Maximális kábelhossz: 100 m



Csatlakozás



Érszínek :
 BN = barna
 BU = kék
 BK = fekete
 WH = fehér
 GY = szürke