




**Kiértékelő egységhez csatlakoztatható
áramlásérzékelő**

SFG10ABB /US-100



Termékjellemzők		
Szondarúd hossza L	[mm]	15...107
Folyamatcsatlakozás		Ø 10 mm
Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Aranyozott érintkező
Alkalmazás		magas hőmérsékleti tartomány
Beszerezés		Clamp adapterhez illeszkedő érzékelő
Közeg		folyadékok; Gázok
Közeghőmérséklet	[°C]	-25...80
Nyomásállóság	[bar]	30
Folyadékok		
Alkalmazás		magas hőmérsékleti tartomány
Beszerezés		Clamp adapterhez illeszkedő érzékelő
Közeghőmérséklet	[°C]	-25...80
Gázok		
Közeghőmérséklet	[°C]	-25...80
Elektromos adatok		
Csatlakozás a kiértékelő elektronika-hoz		VS3000
Mérési / beállítási tartomány		
Szondarúd hossza L	[mm]	15...107
Folyadékok		
Beállítási tartomány	[cm/s]	3...300
Legnagyobb érzékenység	[cm/s]	3...60
Gázok		
Beállítási tartomány	[cm/s]	200...3000
Legnagyobb érzékenység	[cm/s]	200...800
Pontosság / eltérés		
Hőmérsékletgrádiens	[K/min]	30
Reakcióidők		
Válaszidő	[s]	1...10




Kiértékelő egységhez csatlakoztatható áramlásérzékelő

SFG10ABB /US-100

Folyadékok		
Válaszidő	[s]	1...10
Gázok		
Válaszidő	[s]	1...10
Környezeti körülmények		
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-25...80
Védettség		IP 67
Tesztek / engedélyek		
Ütésállóság	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Rezgésállóság	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF	[év]	8393,77
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	62,5
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) több részből álló, hegesztett	
Közeggel érintkező anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) több részből álló, hegesztett	
Folyamatcsatlakozás	Ø 10 mm	
Tartozékok		
Tartozékok (választható)	Clamp adapter: R 1/2, E40160	
	Clamp adapter: 1/2" NPT, E40174	
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	
Elektromos csatlakozás		

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott; Maximális kábelhossz: 100 m






Kiértékelő egységhez csatlakoztatható áramlásérzékelő

SFG10ABB /US-100

Csatlakozás



	Érszínek :
BN =	barna
BU =	kék
BK =	fekete
WH =	fehér
GY =	szürke