




Áramlásőr

SID10ABBFPG/US-100-IPF

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: SI5000

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



- 1 belső menet M18 x 1,5
2 programozó nyomógombok



Termékjellemzők		
Bemenetek és kimenetek száma		Digitális kimenetek száma: 1
Folyamatcsatlakozás		M18 x 1,5 belső menet
Felhasználási terület		
Közeg		folyadékok; Gázok
Közeghőmérséklet	[°C]	-25...80
Nyomásállóság	[bar]	30
Folyadékok		
Közeghőmérséklet	[°C]	-25...80
Gázok		
Közeghőmérséklet	[°C]	-25...80
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	20...36 DC; (SELV/PELV szerint)
Áramfelvétel	[mA]	< 80
Polaritáscsere védelem		igen
Bekapcsolási késleltetési idő	[s]	10; (optikailag jelzett)



Áramlásőr

SID10ABBPKG/US-100-IPF

Bemenetek / kimenetek		
Bemenetek és kimenetek száma	Digitális kimenetek száma: 1	
Kimenetek		
Összes kimenet száma	1	
Kimeneti jel	kapcsoló jel	
Elektromos kivitel	PNP	
Digitális kimenetek száma	1	
Kimeneti funkció	záró / nyitó; (paraméterezhető)	
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	2,5	
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	400	
Rövidzárlat-védelem	igen	
Rövidzárlat elleni védelem típusa	ütemezett	
Túlterhelés-védelem	igen	
Mérési / beállítási tartomány		
Szondarúd hossza L [mm]	45	
Folyadékok		
Beállítási tartomány [cm/s]	3...300	
Legnagyobb érzékenység [cm/s]	3...60	
Gázok		
Beállítási tartomány [cm/s]	200...3000	
Legnagyobb érzékenység [cm/s]	200...800	
Reakcióidők		
Válaszidő [s]	1...10	
Folyadékok		
Válaszidő [s]	1...10	
Gázok		
Válaszidő [s]	1...10	
Szoftver / programozás		
Kapcsolási pont beállítás	+/-Taster	
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...80	
Védettség	IP 67	
Tesztek / engedélyek		
Ütésállóság	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Rezgésállóság	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)
Mechanikai adatok		
Súly [g]	274,5	
Méretek [mm]	M18 x 1,5	
Menet megjelölés	M18 x 1,5	
Anyagok	PBT-GF20	



Áramlásőr

SID10ABBFPKG/US-100-IPF

Közeggel érintkező anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); o-gyűrű: FKM 80 Shore A
Folyamatcsatlakozás	M18 x 1,5 belső menet

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	működés	10 x LED, 3-színű
---------	---------	-------------------

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



Csatlakozás

