


Áramlásőr

SID10ABB100G/US-100-IAZ

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



- 1 belső menet M18 x 1,5
2 programozó nyomógombok



Termékjellemzők

Bemenetek és kimenetek száma

Analog kimenetek száma: 1

Folyamatcsatlakozás

M18 x 1,5 belső menet

Felhasználási terület

Közeg

folyadékok

Közeghőmérséklet [°C]

-25...80

Nyomásállóság [bar]

30

Folyadékok

Közeghőmérséklet [°C]

-25...80

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]

20...36 DC; (SELV/PELV szerint ; UL-re vonatkozással: "limited voltage" UL508 szerinti túlfeszültségbiztosítással)

Áramfelvétel [mA]

90; (terhelés nélkül)

Polaritáscsere védelem

igen

Bekapcsolási késleltetési idő [s]

15; (optikailag jelzett)

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma

Analog kimenetek száma: 1

Kimenetek

Összes kimenet száma

1

Kimeneti jel

analog jel



Áramlásőr

SID10ABB100G/US-100-IAZ

Analóg kimenetek száma		1
Analóg áram kimenet	[mA]	4...20
Max. terhelés	[Ω]	500
Túlterhelés-védelem		igen

Mérési / beállítási tartomány

Folyadékok		
Beállítási tartomány	[cm/s]	3...60

Reakcióidők

Válaszidő	[s]	1...10
-----------	-----	--------

Folyadékok		
------------	--	--

Válaszidő	[s]	1...10
-----------	-----	--------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Védettség		IP 67

Tesztek / engedélyek

Ütésállóság	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Rezgésállóság	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)

Mechanikai adatok

Méret	[mm]	M18 x 1,5
Menet megjelölés		M18 x 1,5
Anyagok		PBT-GF20
Közeggel érintkező anyagok		rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); o-gyűrű: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A
Folyamatcsatlakozás		M18 x 1,5 belső menet

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	működés	10 x LED, 2-színű
---------	---------	-------------------

Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



Áramlásór

SID10ABB100G/US-100-IAZ

Csatlakozás

