SI1004


Áramlásőr

SID10ADB100G/US-100-IAZ

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés

Alternatív termékek: SI5004

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



1 belső menet M18 x 1,5
2 programozó nyomógombok

Termékjellemzők		
Bemenetek és kimenetek száma		Analóg kimenetek száma: 1
Folyamatcsatlakozás		M18 x 1,5 belső menet
Felhasználási terület		
Közeg		folyadékok
Közeghőmérséklet	[°C]	-25...80
Nyomásállóság	[bar]	300
Folyadékok		
Közeghőmérséklet	[°C]	-25...80
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	20...36 DC; (EN 50178 SELV/PELV szerint ; UL-re vonatkozással: “limited voltage” UL508 szerinti túlfeszültségbiztosítással)
Áramfelvétel	[mA]	90; (terhelés nélkül)
Polaritáscsere védelem		igen
Bekapcsolási késleltetési idő	[s]	15; (optikailag jelzett)
Bemenetek / kimenetek		
Bemenetek és kimenetek száma		Analóg kimenetek száma: 1

SI1004

Áramlásőr

SID10ADB100G/US-100-IAZ

Kimenetek			
Összes kimenet száma		1	
Kimeneti jel		analóg jel	
Analóg kimenetek száma		1	
Analóg áram kimenet	[mA]	4...20	
Max. terhelés	[Ω]	500	
Túlterhelés-védelem		igen	
Mérési / beállítási tartomány			
Folyadékok			
Beállítási tartomány	[cm/s]	3...60	
Reakcióidők			
Válaszidő	[s]	1...10	
Folyadékok			
Válaszidő	[s]	1...10	
Környezeti körülmények			
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80	
Védettség		IP 67	
Tesztek / engedélyek			
Ütésállóság		DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Rezgésállóság		DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)
Mechanikai adatok			
Méretek	[mm]	M18 x 1,5	
Menet megjelölés		M18 x 1,5	
Anyagok		PBT-GF20	
Közeggel érintkező anyagok		rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); o-gyűrű: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A	
Folyamatcsatlakozás		M18 x 1,5 belső menet	
Kijelzők / kezelési egységek			
Kijelző		működés	10 x LED, 2-színű
Megjegyzések			
Csomagolási egység		1 db	
Elektromos csatlakozás			

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



SI1004

Áramlásőr

SID10ADB100G/US-100-IAZ

Csatlakozás

