


A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



- 1 belső menet M18 x 1,5
2 programozó nyomógombok

**Termékjellemzők**

Bemenetek és kimenetek száma

Digitális kimenetek száma: 1

Folyamatcsatlakozás

M18 x 1,5 belső menet

Felhasználási terület

Közeg

folyadékok; Gázok; agresszív közegek

Közeghőmérséklet [°C]

-25...80

Nyomásállóság [bar]

300

Folyadékok

Közeghőmérséklet [°C]

-25...80

Gázok

Közeghőmérséklet [°C]

-25...80

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]

20...36 DC; (SELV/PELV szerint)

Áramfelvétel [mA]

< 80

Polaritáscsere védelem

igen

Bekapcsolási késleltetési idő [s]

15; (optikailag jelzett)

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma

Digitális kimenetek száma: 1

Kimenetek

Összes kimenet száma

1



Áramlásőr

SID10ADTFNKG/US-100-INF

Kimeneti jel	kapcsoló jel
Elektromos kivitel	NPN
Digitális kimenetek száma	1
Kimeneti funkció	záró / nyitó; (paraméterezhető)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	400
Rövidzárlat-védelem	igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa	ütemezett
Túlterhelés-védelem	igen

Mérési / beállítási tartomány

Folyadékok		
Beállítási tartomány	[cm/s]	3...300
Legnagyobb érzékenység	[cm/s]	3...60
Gázok		
Beállítási tartomány	[cm/s]	200...3000
Legnagyobb érzékenység	[cm/s]	200...800

Pontosság / eltérés

Hőmérsékletgrádiens	[K/min]	300
---------------------	---------	-----

Reakciódő

Válaszidő	[s]	1...2
Folyadékok		
Válaszidő	[s]	1...2
Gázok		
Válaszidő	[s]	1...2

Szoftver / programozás

Kapcsolási pont beállítás	nyomógomb
---------------------------	-----------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Védettség		IP 67

Tesztek / engedélyek

Ütésállóság	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Rezgésállóság	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)

Mechanikai adatok

Méret	[mm]	M18 x 1,5
Menet megjelölés		M18 x 1,5
Anyagok		PBT-GF20
Közeggel érintkező anyagok		titánium (3.7035); o-gyűrű: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A
Folyamatcsatlakozás		M18 x 1,5 belső menet

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	működés	10 x LED, 3-színű
---------	---------	-------------------



Áramlásór

SID10ADTFNKG/US-100-INF

Megjegyzések

Csomagolási egység



1 db

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



Csatlakozás



P = programozó vezeték