


Légáramlás ellenőrző műszer

SLG23XEE40KG/2M



Termékjellemzők

Bemenetek és kimenetek száma

Analóg kimenetek száma: 1

Folyamatcsatlakozás

Ø 23 mm

Felhasználási terület

Közeghőmérséklet [°C]

20...40

Nyomásállóság [bar]

1

Elektromos adatok

Üzemi feszültség toleranciája [%]

-10...10

Üzemi feszültség [V]

24 DC

Áramfelvétel [mA]

< 35

Min. szigetelési ellenállás [MΩ]

100; (500 V DC)

Bekapcsolási késleltetési idő [s]

90

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma

Analóg kimenetek száma: 1

Kimenetek

Összes kimenet száma

1

Kimeneti jel

analóg jel

Analóg kimenetek száma

1

Analóg feszültség kimenet [V]

0...10

Mérési / beállítási tartomány

Átfolyási tartomány [cm/s]

200...3000

Megjegyzés az áramlási tartományhoz

= 1...10 V

Pontosság / eltérés

Hőmérsékletgradiens [K/min]


1



Légáramlás ellenőrző műszer

SLG23XEE40KG/2M

Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-10...40
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-25...85
Védettség		IP 65
Tesztek / engedélyek		
MTTF	[év]	727
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	195
Méretek	[mm]	Ø 23 / L = 142
Anyagok		ház: PBT; érzékelő felület: titánium
Közeggel érintkező anyagok		PBT; titánium
Folyamatcsatlakozás		Ø 23 mm
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	üzem / működés	LED, zöld
Tartozékok		
Szállított tételek		rögzítőbilincs: 1, E40048
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm ² , PVC		
Csatlakozás		



	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék
WH =	fehér