


Kiértékelőegység áramlásérzékelőkhöz

VS0200/230VAC

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: SN0150

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



1 szerelés DIN sínre


Felhasználási terület

Alkalmazás

áramlásellenőrzés

Elektromos adatok

Üzemi feszültség toleranciája [%]

-10...10

Üzemi feszültség [V]

< 230 AC

Max. teljesítményfelvétel [VA]

3

Bekapcsolási késleltetési idő [s]

30

Csatornák száma

1

Kimenetek

Elektromos kivitel

relé

Kontakt terhelhetősége

4 A, 250 V AC

Kapcsolási funkció
áramlásellenőrzésnél

relé áramlásnál behűz

Szoftver / programozás

Kapcsolási pont beállítás

potenciométer

Közeg kiválasztás folyékony/
gáznemű

tolókapcsoló

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]

0...60

Védettség

IP 40

Sorkapocs védettsége


IP 20



Kiértékelőegység áramlásérzékelőkhöz

VS0200/230VAC

Mechanikai adatok		
Ház	ház DIN sínes szereléshez	
Méretek	[mm]	75 x 55 x 110
Anyagok	műanyag	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	működés	11 x LED
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	
Elektromos csatlakozás		
sorkapocs: 16 x ...2,5 mm²		
Csatlakozás		



- 1: Relais áramlásellenőrzés
Érszínek :
- BN = barna
BU = kék
BK = fekete
WH = fehér
GY = szürke