




Kiértékelőegység áramlásérzékelőkhöz

VS0200/230VAC

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: SN0150
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Felhasználási terület

Alkalmazás	áramlásellenőrzés; hőmérséklet-ellenőrzés
------------	---

Elektromos adatok

Üzemi feszültség toleranciája [%]	-10...10
Üzemi feszültség [V]	< 230 AC
Max. teljesítményfelvétel [VA]	3
Bekapcsolási késleltetési idő [s]	30
Csatornák száma	1

Kimenetek

Elektromos kivitel	relé
Kontakt terhelhetősége	4 A, 250 V AC
Kapcsolási funkció áramlásellenőrzésnél	relé áramlásnál behűz
Kapcsolási funkció hőmérséklet-ellenőrzésnél	hőmérséklettúllépés esetén a relék behúznak

Szoftver / programozás


Kapcsolási pont beállítás	potenciométer
Közeg kiválasztás folyékony/ gáznemű	tolókapcsoló
Kapcsolási pont beállítás	potenciométer
Hőmérséklet-tartomány [°C]	20...80
A beállított kapcsolási pont reprodukálhatósága [K]	4



Kiértékelőegység áramlásérzékelőkhöz

VS0200/230VAC

Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	0...60
Védettség		IP 40
Sorkapocs védettsége		IP 20
Mechanikai adatok		
Ház		ház DIN sines szereléshez
Méreték	[mm]	75 x 55 x 110
Anyagok		műanyag
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	működés	11 x LED
	kapcsolási állapot	LED, piros
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
sorkapocs: 16 x ...2,5 mm ²		
Csatlakozás		



- 1: hőmérséklet-ellenőrzés
 2: Vezeték ellenőrzés
 Érszínek :
 BN = barna
 BU = kék
 BK = fekete
 WH = fehér
 GY = szürke