


Kiértékelőegység áramlásérzékelőkhöz

VS0200/230VAC

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: SN0150

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



1 szerelés DIN sínre


Felhasználási terület

Alkalmazás

áramlásellenőrzés; hőmérséklet-ellenőrzés

Elektromos adatok

Üzemi feszültség toleranciája [%]

-10...10

Üzemi feszültség [V]

< 230 AC

Max. teljesítményfelvétel [VA]

3

Bekapcsolási késleltetési idő [s]

30

Csatornák száma

1

Kimenetek

Elektromos kivitel

relé

Kontakt terhelhetősége

4 A, 250 V AC

Kapcsolási funkció
áramlásellenőrzésnél

relé áramlásnál behűz

Kapcsolási funkció
hőmérséklet-ellenőrzésnél

hőmérséklettúllépés esetén a relék behúznak

Szoftver / programozás

Kapcsolási pont beállítás

potenciométer

Közeg kiválasztás folyékony/
gáznemű

tolókapcsoló

Kapcsolási pont beállítás

potenciométer

Hőmérséklet-tartomány [°C]

0...120

A beállított kapcsolási pont
reprodukálhatósága [K]


4



Kiértékelőegység áramlásérzékelőkhöz

VS0200/230VAC

Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	0...60
Védettség		IP 40
Sorkapocs védettsége		IP 20
Mechanikai adatok		
Ház		ház DIN sínes szereléshez
Méreték	[mm]	75 x 55 x 110
Anyagok		műanyag
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	működés	11 x LED
	kapcsolási állapot	LED, piros
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
sorkapocs: 16 x ...2,5 mm ²		
Csatlakozás		



- 1: hőmérséklet-ellenőrzés
 2: áramlásellenőrzés
 Érszínek :
 BN = barna
 BU = kék
 BK = fekete
 WH = fehér
 GY = szürke