



Kiértékelőegység áramlásérzékelőkhöz

VS0200/230VAC

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: SN0150

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



1 szerelés DIN sínre



Felhasználási terület

Alkalmazás	áramlásellenőrzés; hőmérséklet-ellenőrzés; Vezeték ellenőrzés
------------	---

Elektromos adatok

Üzemi feszültség toleranciája	[%]	-10...10
Üzemi feszültség	[V]	< 230 AC
Max. teljesítményfelvétel	[VA]	3
Bekapcsolási késleltetési idő	[s]	< 30
Csatornák száma		1

Kimenetek

Elektromos kivitel	relé
Kontakt terhelhetősége	4 A, 250 V AC
Kapcsolási funkció áramlásellenőrzésnél	relé áramlásnál behűz
Kapcsolási funkció hőmérséklet-ellenőrzésnél	relé hőmérséklettúllépéskor elenged
Kapcsolási funkció vezetékszakadásnál	a relé vezetéktörés vagy rövidzárlat esetén elenged

Reakcióidők

Válaszidő	[s]	< 10
-----------	-----	------

Szoftver / programozás

Kapcsolási pont beállítás	potenciométer
Közeg kiválasztás folyékony/ gáznemű	tolókapcsoló



Kiértékelőegység áramlásérzékelőkhöz

VS0200/230VAC

Kapcsolási pont beállítás		potenciométer
Hőmérséklet-tartomány	[°C]	20...100
A beállított kapcsolási pont reprodukálhatósága	[K]	4

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...70
Védettség		IP 40
Sorkapocs védettsége		IP 20

Mechanikai adatok

Ház		ház DIN sínes szereléshez
Méret	[mm]	75 x 55 x 110
Anyag		műanyag

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	működés	11 x LED
	kapcsolási állapot	LED, piros
	kapcsolási állapot	LED, piros


Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------

Elektromos csatlakozás

sorkapocs: 16 x ...2,5 mm²

Csatlakozás



- 1: Relais Vezeték ellenőrzés / hőmérséklet-ellenőrzés
 2: Relais áramlásellenőrzés

Érszínek :

BN = barna
 BU = kék
 BK = fekete
 WH = fehér
 GY = szürke