


SP321A



Kiértékelő egységhez csatlakoztatható
áramlásérzékelő

SPR12ABB/2G/6M



Termékjellemzők		
Folyamatcsatlakozás		G 1/2 külső menet
Felhasználási terület		
Közeg		folyadékok; Gázok
Közeghőmérséklet	[°C]	-20...70
Nyomásállóság	[bar]	30
Folyadékok		
Közeghőmérséklet	[°C]	-20...70
Gázok		
Közeghőmérséklet	[°C]	-20...70
Elektromos adatok		
Csatlakozás a kiértékelő elektronikához		VS4000
Mérési / beállítási tartomány		
Folyadékok		
Beállítási tartomány	[cm/s]	3...300
Legnagyobb érzékenység	[cm/s]	3...100
Gázok		
Beállítási tartomány	[cm/s]	100...15000
Legnagyobb érzékenység	[cm/s]	100...7500
Pontosság / eltérés		
Hőmérsékletgradiens	[K/min]	30
Reakcióidők		
Válaszidő	[s]	1...10
Folyadékok		
Válaszidő	[s]	1...10
Gázok		
Válaszidő	[s]	1...10
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...70



**Kiértékelő egységhez csatlakoztatható
áramlásérzékelő**

SPR12ABB/2G/6M

Védettség

IP 65; IP 67

Tesztek / engedélyek

Engedély	CSANe 21ATEX2239; IECEx CSA 21.0045	
ATEX eszközjelölés	II 2G Ex ia IIC T4 Gb	
Ütésállóság	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Rezgésállóság	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF [év]	8519	

Mechanikai adatok

Súly [g]	367,5	
Ház	menetes kialakítás	
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)	
Közeggel érintkező anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)	
Folyamatcsatlakozás	G 1/2 külső menet	

Megjegyzések

Megjegyzések	A 2014/34/EU (ATEX) szerinti típusvizsgálat csak a légköri nyomást veszi figyelembe (0.8...1.1 bar). Ezen nyomástartományon kívüli használatot a felhasználónak kell elbírálni és engedélyezni. Vegye figyelembe a használati utasítást és típusvizsgálati tanúsítványt.	
Csomagolási egység	1 db	

SP321A




Kiértékelő egységhez csatlakoztatható
áramlásérzékelő

SPR12ABB/2G/6M

Elektromos csatlakozás

Kábel: 6 m, TPE-S; Maximális kábelhossz: 100 m; (4 x 0,5 mm²); 4 x 0,34 mm²

Csatlakozás



1 SR307A / VS4000

2 SP321A
Érszínek :

BK = fekete

BN = barna

BU = kék

WH = fehér