



Kiértékelőegység áramlásérzékelőkhöz

VS0200/ 24VDC

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: SR0150

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



1 szerelés DIN sínre



Felhasználási terület

Alkalmazás

áramlásellenőrzés; Vezeték ellenőrzés

Elektromos adatok

Üzemi feszültség toleranciája [%] -10...10

Üzemi feszültség [V] 24 DC

Áramfelvétel [mA] 70

Bekapcsolási késleltetési idő [s] 30

Csatornák száma 1

Kimenetek

Elektromos kivitel relé

Kontakt terhelhetősége 4 A, 250 V AC

Kapcsolási funkció
áramlásellenőrzésnél relé áramlásnál behűzKapcsolási funkció
vezetékszakadásnál a relé vezetéktörés vagy rövidzárlat esetén elenged

Reakcióidők

Válaszidő [s] < 10

Szoftver / programozás

Kapcsolási pont beállítás potenciométer


Közeg kiválasztás folyékony/
gáznemű tolókapcsoló



Kiértékelőegység áramlásérzékelőkhöz

VS0200/ 24VDC

Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	0...60
Védettség		IP 40
Sorkapocs védettsége		IP 20
Mechanikai adatok		
Ház		ház DIN sines szereléshez
Méreték	[mm]	75 x 55 x 110
Anyagok		műanyag
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	működés	11 x LED
	kapcsolási állapot	LED, piros
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
sorkapocs: 16 x ...2,5 mm ²		
Csatlakozás		



- 1: Relais Vezeték ellenőrzés
 2: Relais áramlásellenőrzés
 Érszínek :
 BN = barna
 BU = kék
 BK = fekete
 WH = fehér
 GY = szürke