


Kiértékelőegység áramlásérzékelőkhöz

VS0200 TYP VR31D -25 bis +60G

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: SR0126

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



1 szerelés DIN sínre


Felhasználási terület

Alkalmazás

áramlásellenőrzés; Vezeték ellenőrzés

Elektromos adatok

Üzemi feszültség toleranciája [%]	-20...20
Üzemi feszültség [V]	24 DC
Áramfelvétel [mA]	70
Bekapcsolási késleltetési idő [s]	30
Csatornák száma	1

Kimenetek

Elektromos kivitel	relé
Kontakt terhelhetősége	4 A, 250 V AC
Kapcsolási funkció áramlásellenőrzésnél	relé áramlásnál behűz
Kapcsolási funkció vezetékszakadásnál	relé vezetékszakadásnál elenged

Reakcióidők

Válaszidő [s]	< 10
---------------	------

Szoftver / programozás


Kapcsolási pont beállítás	potenciométer
Közeg kiválasztás folyékony/ gáznemű	tolókapcsoló



Kiértékelőegység áramlásérzékelőkhöz

VS0200 TYP VR31D -25 bis +60G

Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...60
Védettség		IP 40
Sorkapocs védettsége		IP 20
Mechanikai adatok		
Ház		ház DIN sines szereléshez
Méretek	[mm]	75 x 55 x 110
Anyagok		műanyag
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	működés	11 x LED
	kapcsolási állapot	LED, piros
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
sorkapocs: 16 x ...2,5 mm ²		
Csatlakozás		



- 1: Relais Vezeték ellenőrzés
2: Relais áramlásellenőrzés

Érszínek :

- BN = barna
BU = kék
BK = fekete
WH = fehér
GY = szürke