


A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: SI2000

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!

**Termékjellemzők**

Bemenetek és kimenetek száma

Digitális kimenetek száma: 1

Folyamatcsatlakozás

Varivent DN50

**Felhasználási terület**

Alkalmazás

steril tartomány

Közeghőmérséklet

[°C]

-25...95

Nyomásállóság

[bar]

30

**Elektromos adatok**

Üzemi feszültség

[V]

20...36 DC

Áramfelvétel

[mA]

&lt; 45

Polaritáscsere védelem

igen

Bekapcsolási késleltetési idő

[s]

&lt; 20

**Bemenetek / kimenetek**

Bemenetek és kimenetek száma

Digitális kimenetek száma: 1



## Áramlásőr

SCG15ABBFPKG/US-100-IPF

| Kimenetek                                      |         |                                   |
|------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|
| Összes kimenet száma                           |         | 1                                 |
| Kimeneti jel                                   |         | kapcsoló jel                      |
| Elektromos kivitel                             |         | PNP                               |
| Digitális kimenetek száma                      |         | 1                                 |
| Kimeneti funkció                               |         | záró / nyitó; (paraméterezhető)   |
| Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC  | [V]     | 2,5                               |
| Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC | [mA]    | 400                               |
| Rövidzárlat-védelem                            |         | igen                              |
| Rövidzárlat elleni védelem típusa              |         | ütemezett                         |
| Túlterhelés-védelem                            |         | igen                              |
| Mérési / beállítási tartomány                  |         |                                   |
| Beállítási tartomány                           | [cm/s]  | 3...300                           |
| Legnagyobb érzékenység                         | [cm/s]  | 3...60                            |
| Pontosság / eltérés                            |         |                                   |
| Hőmérsékletgrádiens                            | [K/min] | 15                                |
| Reakcióidők                                    |         |                                   |
| Válaszidő                                      | [s]     | 1...10                            |
| Szoftver / programozás                         |         |                                   |
| Kapcsolási pont beállítás                      |         | potenciométer                     |
| Környezeti körülmények                         |         |                                   |
| Környezeti hőmérséklet                         | [°C]    | -20...30                          |
| Védettség                                      |         | IP 67                             |
| Mechanikai adatok                              |         |                                   |
| Méret                                          | [mm]    | 72 x 41 x 82                      |
| Anyag                                          |         | PBT-GF20                          |
| Közeggel érintkező anyagok                     |         | rozsdamentes acél (1.4571/316Ti ) |
| Folyamatcsatlakozás                            |         | Varivent DN50                     |
| Kijelzők / kezelési egységek                   |         |                                   |
| Kijelző                                        | működés | 11 x LED                          |
| Megjegyzések                                   |         |                                   |
| Csomagolási egység                             |         | 1 db                              |

## Áramlásór

SCG15ABBFPKG/US-100-IPF

### Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A

