


A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: SI5000 + E40099

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!

**Termékjellemzők**

Bemenetek és kimenetek száma

Digitális kimenetek száma: 1

Folyamatcsatlakozás

G 1/4 külső menet

Felhasználási terület

Közeg

folyadékok

Közeghőmérséklet [°C]

-25...80

Nyomásállóság [bar]

30

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]

20...36 DC

Áramfelvétel [mA]

< 45

Polaritáscsere védelem

igen

Bekapcsolási késleltetési idő [s]

< 20

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma

Digitális kimenetek száma: 1

Kimenetek

Összes kimenet száma

1

Kimeneti jel

kapcsoló jel

Elektromos kivitel

PNP



Áramlásőr

SCR14ABAFPKG/US-100-IPF

Digitális kimenetek száma	1
Kimeneti funkció	záró / nyitó; (paraméterezhető)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	400
Rövidzárlat-védelem	igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa	ütemezett
Túlterhelés-védelem	igen

Mérési / beállítási tartomány

Beállítási tartomány [cm/s]	3...300
Legnagyobb érzékenység [cm/s]	3...60

Pontosság / eltérés

Hőmérsékletgrádiens [K/min]	30
-----------------------------	----

Reakcióidők

Válaszidő [s]	1...10
---------------	--------

Szoftver / programozás

Kapcsolási pont beállítás	potenciométer
---------------------------	---------------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-20...80
Védettség	IP 67

Mechanikai adatok

Anyagok	PBT-GF20
Közeggel érintkező anyagok	rozsdamentes acél (1.4305 / 303)
Folyamatcsatlakozás	G 1/4 külső menet

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	működés	11 x LED
---------	---------	----------

Tartozékok

Szállított tételek	Tömítések: 2 x AMF 30 csavarhúzó
--------------------	-------------------------------------

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A





Áramlásór

SCR14ABAFPKG/US-100-IPF

Csatlakozás

