




Áramlásőr

SCR12ABAFPKG/PH

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: SI5000 + E40096
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Termékjellemzők	
Bemenetek és kimenetek száma	Digitális kimenetek száma: 1
Folyamatcsatlakozás	G 1/2 külső menet
Felhasználási terület	
Közeg	folyadékok
Közeghőmérséklet [°C]	-25...80
Nyomásállóság [bar]	30
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	20...36 DC
Áramfelvétel [mA]	< 45
Polaritáscsere védelem	igen
Bekapcsolási késleltetési idő [s]	< 20
Bemenetek / kimenetek	
Bemenetek és kimenetek száma	Digitális kimenetek száma: 1
Kimenetek	
Összes kimenet száma	1
Kimeneti jel	kapcsoló jel
Elektromos kivitel	PNP
Digitális kimenetek száma	1



Áramlásőr

SCR12ABAFPKG/PH

Kimeneti funkció	záró / nyitó; (paraméterezhető)	
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	2,5	
Kapcsoló kimenet állandó áramerhelhetősége DC [mA]	400	
Rövidzárlat-védelem	igen	
Rövidzárlat elleni védelem típusa	ütemezett	
Túlterhelés-védelem	igen	
Mérési / beállítási tartomány		
Beállítási tartomány [cm/s]	3...300	
Legnagyobb érzékenység [cm/s]	3...60	
Pontosság / eltérés		
Hőmérsékletgrádiens [K/min]	15	
Reakcióidők		
Válaszidő [s]	1...10	
Szoftver / programozás		
Kapcsolási pont beállítás	potenciométer	
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet [°C]	-20...80	
Védettség	IP 67	
Mechanikai adatok		
Anyagok	PBT-GF20	
Közeggel érintkező anyagok	rozsdamentes acél (1.4305 / 303)	
Folyamatcsatlakozás	G 1/2 külső menet	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	működés	11 x LED
Tartozékok		
Szállított tételek	Tömítések: 2 x AMF 30 csavarhúzó	
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	

ST0515





Áramlásór

SCR12ABAFPKG/PH

Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm², PVC

Csatlakozás



BN =	Érszínek :
BU =	barna
BK =	kék
	fekete