


A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: SI2100 + E33022

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!

**Termékjellemzők**

Bemenetek és kimenetek száma

Digitális kimenetek száma: 1

Folyamatcsatlakozás

Varivent DN50

Felhasználási terület

Alkalmazás

steril tartomány

Közeghőmérséklet

[°C]

-25...95

Nyomásállóság

[bar]

30

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

20...36 DC

Áramfelvétel

[mA]

< 45

Polaritáscsere védelem

igen

Bekapcsolási késleltetési idő

[s]

< 20

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma

Digitális kimenetek száma: 1



Áramlásőr

SCG15ABBFPKG/US-100-IPF

Kimenetek		
Összes kimenet száma		1
Kimeneti jel		kapcsoló jel
Elektromos kivitel		PNP
Digitális kimenetek száma		1
Kimeneti funkció		záró / nyitó; (paraméterezhető)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	400
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett
Túlterhelés-védelem		igen
Mérési / beállítási tartomány		
Beállítási tartomány	[cm/s]	3...300
Legnagyobb érzékenység	[cm/s]	3...60
Pontosság / eltérés		
Hőmérsékletgrádiens	[K/min]	15
Reakcióidők		
Válaszidő	[s]	1...10
Szoftver / programozás		
Kapcsolási pont beállítás		potenciométer
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...30
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Méret	[mm]	72 x 41 x 82
Anyagok		PBT-GF20
Közeggel érintkező anyagok		rozsdamentes acél (1.4571/316Ti)
Folyamatcsatlakozás		Varivent DN50
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	működés	11 x LED
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A		



Áramlásór

SCG15ABBFPKG/US-100-IPF

Csatlakozás

