


ST1620

Áramlásőr

SCM12ABAASI /US-100



A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Termékjellemzők

Folyamatcsatlakozás M12 x 1

Felhasználási terület

Közeg folyadékok
Közeghőmérséklet [°C] -25...80
Nyomásállóság [bar] 30

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V] 26,5...31,6 DC
Áramfelvétel [mA] < 45
Védelmi osztály II
Polaritáscsere védelem igen
Bekapcsolási késleltetési idő [s] < 20

Kimenetek

Elektromos kivitel AS-i
Túlterhelés-védelem igen

Mérési / beállítási tartomány

Beállítási tartomány [cm/s] 3...300
Legnagyobb érzékenység [cm/s] 3...60

Pontosság / eltérés

Hőmérsékletgrádiens [K/min] 15

Reakcióidők

Válaszidő [s] 1...10



Áramlásór

SCM12ABAASI /US-100

Szoftver / programozás		
Kapcsolási pont beállítás		potenciométer
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...80
Védettség		IP 67
AS-i jellemzők		
AS-i I/O konfiguráció	[hex]	1
AS-i ID kód	[hex]	1
Mechanikai adatok		
Méret	[mm]	M12 x 1
Menet megjelölés		M12 x 1
Anyag		PBT-GF20
Közeggel érintkező anyag		rozsdamentes acél (1.4305 / 303)
Folyamatcsatlakozás		M12 x 1
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	működés	11 x LED
Tartozékok		
Szállított tételek		Tömítések: 2 x AMF 30 csavarhúzó
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A		



Csatlakozás

