


**Kiértékelő egységhez csatlakoztatható
áramlásérzékelő**

STM12ABB/US-100-H

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

**Termékjellemzők**

Folyamatcsatlakozás	M12 x 1
---------------------	---------

Felhasználási terület

Alkalmazás	magas hőmérsékleti tartomány
Közeg	folyadékok; Gázok
Közeghőmérséklet [°C]	-25...80
Nyomásállóság [bar]	30

Folyadékok

Alkalmazás	magas hőmérsékleti tartomány
Közeghőmérséklet [°C]	-25...80

Gázok

Közeghőmérséklet [°C]	-25...80
-----------------------	----------

Elektromos adatok

Csatlakozás a kiértékelő elektronikához	VS 0100
---	---------

Mérési / beállítási tartomány**Folyadékok**

Beállítási tartomány [cm/s]	3...300
Legnagyobb érzékenység [cm/s]	3...60

Gázok

Beállítási tartomány [cm/s]	5...1500
-----------------------------	----------

Pontosság / eltérés

Hőmérsékletgrádiens [K/min]	15
-----------------------------	----

Reakcióidők

Válaszidő [s]	1...10
---------------	--------

Folyadékok

Válaszidő [s]	1...10
---------------	--------

Gázok

Válaszidő [s]	1...10
---------------	--------

Környezeti körülmények

Védettség	IP 67
-----------	-------

ST1204



Kiértékelő egységhez csatlakoztatható áramlásérzékelő

STM12ABB/US-100-H

Mechanikai adatok

Ház	menetes kialakítás
Méreték [mm]	M12 x 1
Menet megjelölés	M12 x 1
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4571/316Ti)
Folyamatcsatlakozás	M12 x 1

Megjegyzések


Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Maximális kábelhossz: 100 m



Csatlakozás



	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék
WH =	fehér