


STM12ZBB/S001

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Folyamatcsatlakozás	M12 x 1,75
---------------------	------------

Alkalmazás	magas hőmérsékleti tartomány
------------	------------------------------

Közeg	folyadékok; Gázok
-------	--

Nyomásállóság	[bar]	30
---------------	-------	----

Alkalmazás	magas hőmérsékleti tartomány
------------	------------------------------

Közeghőmérséklet	[°C]	0...120
------------------	------	---------

Közeghőmérséklet	[°C]	0...100
------------------	------	---------

[illegible]

Csatlakozás a kiértékelő elektronikához	VS 0100
---	---------

Folyadékok

Beállítási tartomány	[cm/s]	3...300
----------------------	--------	---------

Legnagyobb érzékenység	[cm/s]	3...60
------------------------	--------	--------

Beállítási tartomány	[cm/s]	200...1500
----------------------	--------	------------

Legnagyobb érzékenység	[cm/s]	200...800
------------------------	--------	-----------


Pontosság / eltérés



Kiértékelő egységhez csatlakoztatható áramlásérzékelő

STM12ZBB/S001

Reakcióidők	
Válaszidő [s]	1...10
Folyadékok	
Válaszidő [s]	1...10
Gázok	
Válaszidő [s]	1...10
Környezeti körülmények	
Védettség	IP 67
Mechanikai adatok	
Ház	menetes kialakítás
Méreték [mm]	M12 x 1,75
Menet megjelölés	M12 x 1,75
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4571/316Ti)
Folyamatcsatlakozás	M12 x 1,75
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db
Elektromos csatlakozás	
Kábel: 2 m, PUR; Maximális kábelhossz: 100 m; 4 x 0,25 mm ²	
Csatlakozás	



Érszínek :
 BN = barna
 GN = zöld
 WH = fehér
 YE = sárga