




Kiértékelő egységhez csatlakoztatható áramlásérzékelő

STR14AAC

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: ST2404

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Termékjellemzők

Folyamatcsatlakozás	G 1/4 külső menet
---------------------	-------------------

Felhasználási terület

Közeg	folyadékok; agresszív közegek
Közeghőmérséklet [°C]	-25...80
Nyomásállóság [bar]	5

Folyadékok

Közeghőmérséklet [°C]	-25...80
-----------------------	----------

Elektromos adatok

Csatlakozás a kiértékelő elektronika-hoz	VS 0100
--	---------

Mérési / beállítási tartomány

Folyadékok	
Beállítási tartomány [cm/s]	3...300
Legnagyobb érzékenység [cm/s]	3...60

Pontosság / eltérés

Hőmérsékletgrádiens [K/min]	7
-----------------------------	---

Reakcióidők

Válaszidő [s]	2...20
---------------	--------

Folyadékok

Válaszidő [s]	2...20
---------------	--------

Környezeti körülmények

Védettség	IP 67
-----------	-------

Mechanikai adatok

Ház	menetes kialakítás
Anyagok	PTFE
Folyamatcsatlakozás	G 1/4 külső menet

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

ST2400




Kiértékelő egységhez csatlakoztatható
áramlásérzékelő

STR14AAC

Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, Silflex-PUR; Maximális kábelhossz: 100 m; 4 x 0,5 mm²

Csatlakozás



BK =	Érszínek :
BN =	fekete
BU =	barna
WH =	kék
	fehér