




**Kiértékelő egységhez csatlakoztatható
áramlásérzékelő**

STR14AAC/US-100-H

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

**Termékjellemzők**

Folyamatcsatlakozás

G 1/4 külső menet

Felhasználási terület

Közeg

folyadékok; agresszív közegek

Közeghőmérséklet

[°C]

-25...80

Nyomásállóság

[bar]

5

Folyadékok

Közeghőmérséklet

[°C]

-25...80

Elektromos adatokCsatlakozás a kiértékelő
elektronikához

VS 0100

Mérési / beállítási tartomány**Folyadékok**

Beállítási tartomány

[cm/s]

3...300

Legnagyobb érzékenység

[cm/s]

3...60

Pontosság / eltérés

Hőmérsékletgrádiens

[K/min]

7

Reakcióidők

Válaszidő

[s]

2...20

Folyadékok

Válaszidő

[s]

2...20

Környezeti körülmények

Védettség

IP 67

**Kiértékelő egységhez csatlakoztatható
áramlásérzékelő**

STR14AAC/US-100-H

Mechanikai adatok


Ház	menetes kialakítás
Anyagok	PTFE
Folyamatcsatlakozás	G 1/4 külső menet

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Maximális kábelhossz: 100 m

**Csatlakozás**

	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék
WH =	fehér