




A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Termékjellemzők

Bemenetek és kimenetek száma

Digitális kimenetek száma: 1

Folyamatcsatlakozás

1/4" NPT

Felhasználási terület

Közeg

folyadékok

Közeghőmérséklet

[°C]

-25...80

Nyomásállóság

[bar]

30

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

20...36 DC

Áramfelvétel

[mA]

< 45

Polaritáscsere védelem

igen

Bekapcsolási késleltetési idő

[s]

< 20

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma

Digitális kimenetek száma: 1

Kimenetek

Összes kimenet száma

1

Kimeneti jel

kapcsoló jel

Elektromos kivitel

PNP

Digitális kimenetek száma

1

Kimeneti funkció

záró / nyitó; (paraméterezhető)



Áramlásőr

SCN14ABAFNKG/PH

Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	400
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett
Túlterhelés-védelem		igen

Mérési / beállítási tartomány

Beállítási tartomány	[cm/s]	3...300
Legnagyobb érzékenység	[cm/s]	3...60

Pontosság / eltérés

Hőmérsékletgrádiens	[K/min]	15
---------------------	---------	----

Reakcióidők

Válaszidő	[s]	1...10
-----------	-----	--------

Szoftver / programozás

Kapcsolási pont beállítás		potenciométer
---------------------------	--	---------------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...80
Védettség		IP 67

Mechanikai adatok

Anyagok		PBT-GF20
Közeggel érintkező anyagok		rozsdamentes acél (1.4305 / 303)
Folyamatcsatlakozás		1/4" NPT

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	működés	11 x LED
---------	---------	----------

Tartozékok

Szállított tételek		csavarhúzó
--------------------	--	------------

Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



Áramlásór

SCN14ABAFNKG/PH

Csatlakozás



BN =	Érszínek :
BU =	barna
BK =	kék
	fekete