


**Kiértékelő egységhez csatlakoztatható
áramlásérzékelő**

STR14ABB/US-100-H

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

**Termékjellemzők**

Folyamatcsatlakozás

G 1/4 külső menet

Felhasználási terület

Alkalmazás

magas hőmérsékleti tartomány

Közeg

folyadékok; Gázok

Közeghőmérséklet [°C]

-25...80

Nyomásállóság [bar]

30

Folyadékok

Alkalmazás

magas hőmérsékleti tartomány

Közeghőmérséklet [°C]

-25...80

Gázok

Közeghőmérséklet [°C]

-25...80

Elektromos adatokCsatlakozás a kiértékelő
elektronikához

VS 0100

Mérési / beállítási tartomány**Folyadékok**

Beállítási tartomány [cm/s]

3...300

Legnagyobb érzékenység [cm/s]

3...60

Gázok

Beállítási tartomány [cm/s]

5...1500

Pontosság / eltérés

Hőmérsékletgradiens [K/min]

15



Kiértékelő egységhez csatlakoztatható áramlásérzékelő


STR14ABB/US-100-H

Reakcióidők		
Válaszidő	[s]	1...10
Folyadékok		
Válaszidő	[s]	1...10
Gázok		
Válaszidő	[s]	1...10
Környezeti körülmények		
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Ház		menetes kialakítás
Anyagok		rozsdamentes acél (1.4571/316Ti)
Folyamatcsatlakozás		G 1/4 külső menet
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Maximális kábelhossz: 100 m



Csatlakozás



Érszínek :
 BK = fekete
 BN = barna
 BU = kék
 WH = fehér