


Áramlásőr

SCR12ABBFPKG/6M/PH

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Termékjellemzők

Bemenetek és kimenetek száma

Digitális kimenetek száma: 1

Folyamatcsatlakozás

G 1/2 külső menet

Felhasználási terület

Közeg

folyadékok

Közeghőmérséklet [°C]

-25...80

Nyomásállóság [bar]

30

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]

20...36 DC

Áramfelvétel [mA]

< 45

Polaritáscsere védelem

igen

Bekapcsolási késleltetési idő [s]

< 20

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma

Digitális kimenetek száma: 1

Kimenetek

Összes kimenet száma

1

Kimeneti jel

kapcsoló jel

Elektromos kivitel

PNP

Digitális kimenetek száma

1

Kimeneti funkció

záró / nyitó; (paraméterezhető)

Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]

2,5

Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]

400



Áramlásőr

SCR12ABBFPKG/6M/PH

Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett
Túlterhelés-védelem		igen
Mérési / beállítási tartomány		
Beállítási tartomány	[cm/s]	3...300
Legnagyobb érzékenység	[cm/s]	3...60
Pontosság / eltérés		
Hőmérsékletgrádiens	[K/min]	15
Reakcióidők		
Válaszidő	[s]	1...10
Szoftver / programozás		
Kapcsolási pont beállítás		potenciométer
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...80
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Méret	[mm]	60 x 41 x 83
Anyagok		PBT-GF20
Közeggel érintkező anyagok		rozsdamentes acél (1.4571/316Ti)
Folyamatcsatlakozás		G 1/2 külső menet
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	működés	11 x LED
Tartozékok		
Szállított tételek		Tömítések: 2 x AMF 30
		csavarhúzó
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db





Áramlásór

SCR12ABBFPKG/6M/PH

Elektromos csatlakozás

Kábel: 6 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Csatlakozás



BN =	Érszínek :
BU =	barna
BK =	kék
	fekete