




Kiértékelő egységhez csatlakoztatható
áramlásérzékelő

STR12ABA/US-100-H

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Termékjellemzők		
Folyamatcsatlakozás		G 1/2 külső menet
Felhasználási terület		
Alkalmazás		magas hőmérsékleti tartomány
Közeg		folyadékok; Gázok
Közeghőmérséklet	[°C]	-25...80
Nyomásállóság	[bar]	30
Folyadékok		
Alkalmazás		magas hőmérsékleti tartomány
Közeghőmérséklet	[°C]	-25...80
Gázok		
Közeghőmérséklet	[°C]	-25...80
Elektromos adatok		
Csatlakozás a kiértékelő elektronikához		VS 0100
Mérési / beállítási tartomány		
Folyadékok		
Beállítási tartomány	[cm/s]	3...300
Legnagyobb érzékenység	[cm/s]	3...60
Gázok		
Beállítási tartomány	[cm/s]	5...15
Pontosság / eltérés		
Hőmérsékletgradiens	[K/min]	15



Kiértékelő egységhez csatlakoztatható áramlásérzékelő


STR12ABA/US-100-H

Reakcióidők		
Válaszidő	[s]	1...10
Folyadékok		
Válaszidő	[s]	1...10
Gázok		
Válaszidő	[s]	1...10
Környezeti körülmények		
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Ház		menetes kialakítás
Anyagok		rozsdamentes acél (1.4305 / 303)
Folyamatcsatlakozás		G 1/2 külső menet
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Maximális kábelhossz: 100 m



Csatlakozás



Érszínek :
 BN = barna
 WH = fehér
 YE = sárga
 GN = zöld