


**Kiértékelő egységhez csatlakoztatható
áramlásérzékelő**

STR12ADB

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

**Termékjellemzők**

Folyamatcsatlakozás	G 1/2 külső menet
---------------------	-------------------

Felhasználási terület

Alkalmazás	magas nyomású környezet
Közeg	folyadékok; Gázok
Közeghőmérséklet [°C]	-25...80
Nyomásállóság [bar]	300

Folyadékok

Alkalmazás	magas nyomású környezet
Közeghőmérséklet [°C]	-25...80

Gázok

Közeghőmérséklet [°C]	-25...80
-----------------------	----------

Elektromos adatok

Csatlakozás a kiértékelő elektronikához	VS 0100
---	---------

Mérési / beállítási tartomány**Folyadékok**

Beállítási tartomány [cm/s]	3...300
Legnagyobb érzékenység [cm/s]	3...60

Gázok

Beállítási tartomány [cm/s]	5...15
-----------------------------	--------

Pontosság / eltérés

Hőmérsékletgradiens [K/min]	15
-----------------------------	----



**Kiértékelő egységhez csatlakoztatható
áramlásérzékelő**

STR12ADB

Reakcióidők		
Válaszidő	[s]	1...10
Folyadékok		
Válaszidő	[s]	1...10
Gázok		
Válaszidő	[s]	1...10
Környezeti körülmények		
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Ház		menetes kialakítás
Anyagok		rozsdamentes acél (1.4571/316Ti)
Folyamatcsatlakozás		G 1/2 külső menet
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 2 m, Silflex-PUR; Maximális kábelhossz: 100 m; 4 x 0,25 mm ²		
Csatlakozás		



	Érszínek :
BN =	barna
WH =	fehér
YE =	sárga
GN =	zöld