


**Kiértékelő egységhez csatlakoztatható
áramlásérzékelő**

STR34ZBB

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

**Termékjellemzők**

Folyamatcsatlakozás	G 3/4 külső menet
---------------------	-------------------

Felhasználási terület

Alkalmazás	magas hőmérsékleti tartomány
Közeg	folyadékok; Gázok
Nyomásállóság [bar]	30

Folyadékok

Alkalmazás	magas hőmérsékleti tartomány
Közeghőmérséklet [°C]	0...120

Gázok

Közeghőmérséklet [°C]	0...100
-----------------------	---------

Elektromos adatok

Csatlakozás a kiértékelő elektronikához	VS 0100
---	---------

Mérési / beállítási tartomány

Folyadékok	
Beállítási tartomány [cm/s]	3...300
Legnagyobb érzékenység [cm/s]	3...60
Gázok	
Beállítási tartomány [cm/s]	5...1500

Pontosság / eltérés

Hőmérsékletgradiens [K/min]	15
-----------------------------	----


Reakcióidők

Válaszidő [s]	1...10
---------------	--------


**Kiértékelő egységhez csatlakoztatható
áramlásérzékelő**

STR34ZBB

Folyadékok		
Válaszidő	[s]	1...10
Gázok		
Válaszidő	[s]	1...10
Környezeti körülmények		
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Ház		menetes kialakítás
Anyagok		rozsdamentes acél (1.4571/316Ti)
Folyamatcsatlakozás		G 3/4 külső menet
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 2 m, szilikon; Maximális kábelhossz: 100 m; 4 x 0,5 mm ²		
Csatlakozás		



	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék
WH =	fehér