


A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

**Termékjellemzők**

Bemenetek és kimenetek száma

Digitális kimenetek száma: 2

Folyamatcsatlakozás

menetes csatlakozó M26 x 1,5

**Felhasználási terület**

Kivitel

T-idomokhoz (DIN 2353): QL 22-18-22

Közeghőmérséklet

[°C]

0...80

Nyomásállóság

[bar]

30

**Elektromos adatok**

Üzemi feszültség

[V]

20...28 DC

Áramfelvétel

[mA]

&lt; 80

Polaritáscsere védelem

igen

Bekapcsolási késleltetési idő

[s]

15; (optikailag jelzett)

**Bemenetek / kimenetek**

Bemenetek és kimenetek száma

Digitális kimenetek száma: 2

**Kimenetek**

Összes kimenet száma

2

Kimeneti jel

kapcsoló jel

Elektromos kivitel

PNP

Digitális kimenetek száma

2

Kimeneti funkció

záró



## Áramlásőr

SAE18BBDGPKG/W/US

|                                                |      |           |
|------------------------------------------------|------|-----------|
| Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC  | [V]  | 2,5       |
| Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC | [mA] | 200       |
| Rövidzárlat-védelem                            |      | igen      |
| Rövidzárlat elleni védelem típusa              |      | ütemezett |
| Túlterhelés-védelem                            |      | igen      |

## Mérési / beállítási tartomány

|                      |         |            |
|----------------------|---------|------------|
| Átfolyási tartomány  | [l/min] | 0...20     |
| Beállítási tartomány | [l/min] | 0,4...19,6 |

## Pontosság / eltérés

|                                   |         |                                  |
|-----------------------------------|---------|----------------------------------|
| Megjegyzés a reprodukálhatósághoz |         | 3 % (Q < 30 %) / 7 % (Q < 100 %) |
| Hőmérsékletgrádiens               | [K/min] | 200                              |
| Hiszterézis                       | [l/min] | ca. 10                           |
| Mérési hiba [a végérték %-a]      |         | max. ± 10                        |

## Reakcióidők

|           |     |                |
|-----------|-----|----------------|
| Válaszidő | [s] | 5; (10%...90%) |
|-----------|-----|----------------|

## Szoftver / programozás

|                           |  |           |
|---------------------------|--|-----------|
| Kapcsolási pont beállítás |  | nyomógomb |
|---------------------------|--|-----------|

## Környezeti körülmények

|                        |      |          |
|------------------------|------|----------|
| Környezeti hőmérséklet | [°C] | -20...60 |
| Védettség              |      | IP 67    |

## Mechanikai adatok

|                            |      |                                                      |
|----------------------------|------|------------------------------------------------------|
| Méret                      | [mm] | Ø 14                                                 |
| Anyagok                    |      | PBT-GF20                                             |
| Közeggel érintkező anyagok |      | rozsdamentes acél (1.4571/316Ti) rlszben nikkelezett |
| Folyamatcsatlakozás        |      | menetes csatlakozó M26 x 1,5                         |

## Kijelzők / kezelési egységek

|         |         |                                                 |
|---------|---------|-------------------------------------------------|
| Kijelző | működés | 10 x LED, többszínű Felbontás a végérték 10 %-a |
|---------|---------|-------------------------------------------------|

## Megjegyzések

|                    |  |      |
|--------------------|--|------|
| Csomagolási egység |  | 1 db |
|--------------------|--|------|

## Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A






## Áramlásór

SAE18BBDGPKG/W/US

### Csatlakozás



|      |            |
|------|------------|
|      | Érszínek : |
| BN = | barna      |
| BU = | kék        |
| BK = | fekete     |
| WH = | fehér      |