


Kiértékelőegység áramlásérzékelőkhöz

VS0200/110VAC

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: SN0150

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



1 szerelés DIN sínre


Felhasználási terület

Alkalmazás

áramlásellenőrzés; hőmérséklet-ellenőrzés

Elektromos adatok

Üzemi feszültség toleranciája [%]

-10...10

Üzemi feszültség [V]

< 110 AC

Bekapcsolási késleltetési idő [s]

30

Csatornák száma

1

Kimenetek

Összes kimenet száma

2

Elektromos kivitel

relé

Kapcsolási funkció
áramlásellenőrzésnél

relé áramlásnál behúz

Kapcsolási funkció
hőmérséklet-ellenőrzésnél

hőmérséklettúllépés esetén a relék behúznak

Szoftver / programozás

Kapcsolási pont beállítás

potenciométer

Közeg kiválasztás folyékony/
gáznemű

tolókapcsoló

Hőmérséklet-tartomány [°C]

20...80

A beállított kapcsolási pont
reprodukálhatósága [K]

4

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]

0...60



Kiértékelőegység áramlásérzékelőkhöz

VS0200/110VAC

Védettség	IP 40
Sorkapocs védettsége	IP 20

Mechanikai adatok

Ház	ház DIN sines szereléshez
Méreték [mm]	75 x 55 x 110
Anyagok	műanyag

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	működés	11 x LED
	kapcsolási állapot	LED, piros


Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

sorkapocs: 16 x ...2,5 mm²

Csatlakozás



1: Relais hőmérséklet-ellenőrzés

2: Relais áramlásellenőrzés

Érszínek :

BN = barna

BU = kék

BK = fekete

WH = fehér

GY = szürke