



Áramlásmérő visszacsapó szeleppel és kijelzővel

SBG34KL0FRKG



Termékjellemzők				
Mérési tartomány	0,3...15 l/min	0,018...0,9 m³/h	4,8...237,8 gph	0,08...3,965 gpm
Folyamatcsatlakozás	menetes csatlakozó G 3/4 belső menet			
Felhasználási terület				
Különleges tulajdonságok	Aranyozott érintkező			
Közeg	folyadékok; olajok (viszkozitás 5 mm²/s 40 °C-on)			
Közeghőmérséklet	[°C]	-10...100		
Nyomásállóság	[bar]	100		
Nyomásállóság	[MPa]	10		
Megjegyzés a nyomásállósághoz	közeghőmérsékletnél >70°C: 80 bar / 8 MPa			



Áramlásmérő visszacsapó szeleppel és kijelzővel

SBG34KL0FRKG

Elektromos adatok				
Üzemi feszültség	[V]	18...30 DC; (SELV/PELV szerint)		
Áramfelvétel	[mA]	< 50		
Védelmi osztály		III		
Polaritáscsere védelem		igen		
Bekapcsolási késleltetési idő	[s]	< 3		
Kimenetek				
Összes kimenet száma		2		
Kimeneti jel		kapcsoló jel; analóg jel; frekvencia jel; IO-Link		
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	2		
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként	[mA]	150; (200: ...60 °C; Környezeti hőmérséklet; 250: ...40 °C; Környezeti hőmérséklet)		
Analóg áram kimenet	[mA]	4...20		
Max. terhelés	[Ω]	500		
Rövidzárlat-védelem		igen		
Túlterhelés-védelem		igen		
Kimenet frekvenciája	[Hz]	0...10000		
Mérési / beállítási tartomány				
Mérési tartomány	0,3...15 l/min	0,018...0,9 m³/h	4,8...237,8 gph	0,08...3,965 gpm
Kijelzési tartomány	0...18 l/min	0...1,08 m³/h	0...285,4 gph	0...4,755 gpm
Felbontás	0,01 l/min	0,001 m³/h	0,1 gph	0,001 gpm
Kapcsolási pont SP	0,1...15 l/min	0,006...0,9 m³/h	1,6...237,8 gph	0,025...3,965 gpm
Visszakapcsolási pont rP	0...14,9 l/min	0...0,894 m³/h	0...236,2 gph	0...3,935 gpm
Frekvencia végpont, FEP	1...15 l/min	0,06...0,9 m³/h	15,8...237,8 gph	0,265...3,965 gpm
Lépéstávolság	0,01 l/min	0,001 m³/h	0,2 gph	0,005 gpm
Frekvencia a végponton FRP	[Hz]	10...10000		
Lépéstávolság	[Hz]	10		
Mérési dinamika		1:50		
Hőmérséklet-ellenőrzés				
Mérési tartomány	-10...100 °C		14...212 °F	
Kijelzési tartomány	-32...122 °C		-25,6...251,6 °F	
Felbontás	0,1 °C		0,1 °F	
Kapcsolási pont SP	-9,3...100 °C		15,2...212 °F	
Visszakapcsolási pont rP	-10...99,3 °C		14...210,8 °F	
Lépésekben	0,1 °C		0,2 °F	
Frekvencia kezdőpont, FSP	-10...78 °C		14...172,4 °F	
Frekvencia végpont, FEP	12...100 °C		53,6...212 °F	
Frekvencia a végponton FRP	[Hz]	10...10000		
Pontosság / eltérés				
Áramlásellenőrzés				
Pontosság (mérési tartományban)	± 5 % MEW; (Q > 1 l/min; 20...70 °C Közeghőmérséklet)			
Ismétlési pontosság	± 1 % MEW			
Hőmérséklet-ellenőrzés				
Hőmérséklet drift	0,029 °C / K			



Áramlásmérő visszacsapó szeleppel és kijelzővel

SBG34KL0FRKG

Pontosság	[K]	3 K (25°C; Q > 1 l/min)	
Reakcióidők			
Áramlásellenőrzés			
Válaszidő	[s]	0,01	
Csillapítás folyamatérték dAP	[s]	0...5	
Lépéstávolság	[s]	0,1	
Analóg kimenet csillapítása dAA	[s]	0...5	
Lépéstávolság	[s]	0,1	
Hőmérséklet-ellenőrzés			
Válaszdinamika T05 / T09	[s]	T09 = 120 (Q > 1 l/min)	
Szoftver / programozás			
Paraméterezési lehetőségek	hiszterézis / ablak; záró / nyitó; kapcsolási logika; áram/frekvencia kimenet; csillapítás kapcsoló kimenethez / analóg kimenet; elforgatható / kikapcsolható kijelző; szabványos mértékegységben; folyamatérték szín; kalibrálási tényező		
Interfész			
Kommunikációs interfész	IO-Link		
Átvitel típusa	COM2 (38,4 kBaud)		
IO-Link verzió	1.1		
SDCI-szabvány	IEC 61131-9 CDV		
Profil	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis		
SIO-mód	igen		
Szükséges master port típus	A		
Analóg folyamatadat	2		
Bináris folyamatadat	2		
Min. folyamat ciklusidő	[ms]	3,2	
Támogatott DeviceID-k	üzemmód	DeviceID	
	default	1048	
Környezeti körülmények			
Környezeti hőmérséklet	[°C]	0...60	
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez	közeghőmérséklet < 80 °C közeghőmérséklet < 100 °C: 0...40 °C		
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-15...80	
Védettség	IP 65; IP 67		
Tesztek / engedélyek			
EMC	DIN EN 61000-6-2		
	DIN EN 61000-6-3		
Ütésállóság	DIN EN 60068-2-27		20 g (11 ms)
Rezgésállóság	DIN EN 60068-2-6		5 g (10...2000 Hz)
MTTF	[év]	145	
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek	mérnöki gyakorlattal összhangban		
Mechanikai adatok			
Súly	[g]	994	



Áramlásmérő visszacsapó szeleppel és kijelzővel

SBG34KL0FRKG

Anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC; sárgaréz kémiaailag nikkelezett
Közeggel érintkező anyagok	rozsdamentes acél (1.4401 / 316); rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); sárgaréz (2.0371); sárgaréz kémiaailag nikkelezett; PPS; o-gyűrű: FKM
Folyamatcsatlakozás	menetes csatlakozó G 3/4 belső menet
Mechanikus kapcsolási ciklusok	10 millió

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	Mértékegység	6 x LED, zöld
	kapcsolási állapot	2 x LED, sárga
	mért értékek	alfanumerikus kijelző, piros/zöld változó kijelzés 4-digit
	programozás	alfanumerikus kijelző, 4-digit

Megjegyzések

Megjegyzések	200 mikronos szűrő használata ajánlott.
	Az adatok olajra vonatkoznak, az alábbi névleges viszkozitás mellett: 5 mm²/s, 40 °C
	MW = Mért érték
	MEW = mérési tartomány végértéke
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott



Áramlásmérő visszacsapó szeleppel és kijelzővel

SBG34KL0FRKG

Csatlakozás



OUT1:

- kapcsoló kimenet térfogatáram mennyiségének ellenőrzése
- kapcsoló kimenet hőmérséklet-ellenőrzés
- Frekv. kimenet térfogatáram mennyiségének ellenőrzése
- Frekv. kimenet hőmérséklet-ellenőrzés
- IO-Link

OUT2:

- kapcsoló kimenet térfogatáram mennyiségének ellenőrzése
- kapcsoló kimenet hőmérséklet-ellenőrzés
- analóg kimenet térfogatáram mennyiségének ellenőrzése
- analóg kimenet hőmérséklet-ellenőrzés

színek DIN EN 60947-5-2 szerint

Érszínek :

BK = fekete
 BN = barna
 BU = kék
 WH = fehér

Diagrammok és grafikonok

