


TA2613



Hőmérséklet transzmitter

TA050FLEN14-A-ZVG/US



Termékjellemzők

Bemenetek és kimenetek száma	Analóg kimenetek száma: 1
Mérési tartomány [°F]	-58...302
Kommunikációs interfész	IO-Link
Folyamatsatlakozás	menetes csatlakozó 1/4" NPT
Beépítési hossz EL [mm]	50

Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Aranyozott érintkező
Mérőelem	1 x Pt 1000; (DIN EN 60751 szerint, A osztály)
Közeg	folyadékok és gázok
Nyomásállóság [bar]	400
Megjegyzés a nyomásállósághoz	érzékelő
MAWP (CRN szerinti alkalmazásokhoz) [bar]	Adapterbe történő beépítés esetén az adapter adatlapjának adatai mérvadóak. 400

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	18...32 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint)
Áramfelvétel [mA]	< 50
Védelmi osztály	III
Polaritáscsere védelem	igen
Bekapcsolási késleltetési idő [s]	1

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma	Analóg kimenetek száma: 1
------------------------------	---------------------------

Kimenetek

Összes kimenet száma	1
Kimeneti jel	analóg jel; IO-Link; (beállítható)
Analóg kimenetek száma	1
Analóg áram kimenet [mA]	4...20
Max. terhelés [Ω]	250; ((18...19 V); 19...32 V: 300 Ω)
Rövidzárlat-védelem	igen
Túlterhelés-védelem	igen

TA2613



Hőmérséklet transzmitter

TA050FLEN14-A-ZVG/US

Mérési / beállítási tartomány		
Mérési tartomány	[°F]	-58...302
Gyári beállítás		0...300 °F
Felbontás		
Analóg kimenet felbontása	[K]	0,04
Pontosság / eltérés		
Precíziós analóg kimenet	[K]	$\pm 0,3 + (\pm 0,1 \% \text{ MS})$
Hőmérséklet-együttható [a tartomány %-a / 10 K]		0,1; (A referenciaállapottól való eltérés esetén $25 \pm 5 \text{ °C}$)
Reakcióidők		
Válaszdinamika T05 / T09	[s]	1 / 3
Interfész		
Kommunikációs interfész		IO-Link
Átvitel típusa		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verzió		1.1
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-40...100
Védettség		IP 67; IP 68; IP 69K
Tesztek / engedélyek		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
Ütésállóság	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Rezgésállóság	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[év]	572
UL minősítés	UL tanusítvány száma	K002
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	92
Méreték	[mm]	Ø 18,7
Anyagok		rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PEI; FKM
Közeggel érintkező anyagok		rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Folyamatcsatlakozás		menetes csatlakozó 1/4" NPT
Szondarúd átmérő	[mm]	6
Beépítési hossz EL	[mm]	50
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	működési állapot	1 x LED, zöld
Megjegyzések		
Megjegyzések		MS = span beállítása
Csomagolási egység		1 db

Hőmérséklet transzmitter

TA050FLEN14-A-ZVG/US

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott



Csatlakozás

