




Hőmérséklet transzmitter

TA-150FLEC01- - /US



1 1,5" Clamp ISO 2852



CRN cULus LISTED

EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA



IO-Link UK CA

Termékjellemzők

Bemenetek és kimenetek száma	Analóg kimenetek száma: 1
Kommunikációs interfész	IO-Link
Folyamatcsatlakozás	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Beépítési hossz EL [mm]	150

Felhasználási terület

Mérőelem	1 x Pt 1000; (DIN EN 60751 szerint, A osztály)
Közeg	folyadékok és gázok
Nyomásállóság [bar]	100
Vákuumálló [mbar]	-1000
MAWP (CRN szerinti alkalmazásokhoz) [bar]	55

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	18...32 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint)
Áramfelvétel [mA]	< 50
Védelmi osztály	III
Polaritáscsere védelem	igen
Bekapcsolási késleltetési idő [s]	2

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma	Analóg kimenetek száma: 1
------------------------------	---------------------------

Kimenetek

Összes kimenet száma	1
Kimeneti jel	analóg jel; IO-Link; (beállítható)
Analóg kimenetek száma	1
Analóg áram kimenet [mA]	4...20
Max. terhelés [Ω]	250; ((18...19 V); 19...32 V: 300 Ω)



Hőmérséklet transzmitter

TA-150FLEC01- - /US

Rövidzárlat-védelem		igen
Túlterhelés-védelem		igen
Mérési / beállítási tartomány		
Gyári beállítás		0...350 °F
Felbontás		
Analóg kimenet felbontása	[K]	0,04
Pontosság / eltérés		
Precíziós analóg kimenet	[K]	$\pm 0,3 + (\pm 0,1 \% MS)$
Hőmérséklet-együttható [a tartomány %-a / 10 K]		0,1; (A referenciaállapottól való eltérés esetén $25 \pm 5 \text{ °C}$)
Reakcióidők		
Válaszdinamika T05 / T09	[s]	$< 0,5 / < 2$
Interfész		
Kommunikációs interfész		IO-Link
Átvitel típusa		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verzió		1.1
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez		közeghőmérsékletnél: $< 160 \text{ °C}$
		-25...60 °C
		közeghőmérsékletnél: $< 200 \text{ °C}$
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-40...100
Védettség		IP 67; IP 68; IP 69K
Tesztek / engedélyek		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Ütésállóság	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Rezgésállóság	DIN IEC 68-2-6	10 g (10...2000 Hz)
MTTF	[év]	232
Megjegyzés a minősítéshez	gyári tanúsítvány letölthető innen: www.factory-certificate.ifm	
UL minősítés	UL tanúsítvány száma	K002
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	325
Méret	[mm]	$\varnothing 18,71$
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PEI; FKM	
Közeggel érintkező anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) elektropolírozott	
Folyamatcsatlakozás	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)	
Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz	Ra: $< 0,8$	
Szondarúd átmérő	[mm]	6
Beépítési hossz EL	[mm]	150

Hőmérséklet transzmitter

TA-150FLEC01- - /US

Megjegyzések

Megjegyzések

MS = span beállítása

A pontossági értékek mozgásban lévő vízre vonatkoznak.

Csomagolási egység

1 db

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



Csatlakozás

