




Áramlástavadó visszacsapó szeleppel

SBU12DI040KG/US



Termékjellemzők		
Mérési tartomány	[l/min]	0,3...25
Folyamatcsatlakozás		G 1/2
Felhasználási terület		
Alkalmazás		szerszámgépgyártás; fúró belső hűtés
Közeg		folyadékok; víz; glikol oldatok; hűtőfolyadékok
Közeghőmérséklet	[°C]	0...60
Nyomásállóság	[bar]	200
Nyomásállóság	[MPa]	20
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség toleranciája	[%]	-15...10
Üzemi feszültség	[V]	24 DC; (SELV/PELV szerint)
Áramfelvétel	[mA]	10
Védelmi osztály		III
Polaritáscsere védelem		igen
Kimenetek		
Kimeneti jel		analóg jel
Analóg feszültség kimenet	[V]	0,5...10
Min. terhelési ellenállás	[Ω]	10000
Rövidzárlat-védelem		igen
Túlterhelés-védelem		igen



Áramlástávadó visszacsapó szeleppel


SBU12DI040KG/US

Mérési / beállítási tartomány		
Mérési tartomány	[l/min]	0,3...25
Átfolyási tartomány	[l/min]	75
Pontosság / eltérés		
Reprodukálhatóság	[a végérték %-a]	1
Mérési hiba	[a végérték %-a]	± 5
Reakcióidők		
Válaszidő	[s]	< 0,01
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	0...60
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-15...80
Védettség		IP 65; IP 67
Tesztek / engedélyek		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Ütésállóság	DIN EN 60068-2-27	20 g (11 ms)
Rezgésállóság	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF	[év]	3004
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	740,5
Anyagok		alumínium eloxált; PA
Közeggel érintkező anyagok		rozsdamentes acél (1.4401 / 316); sárgaréz; alumínium eloxált; PU; o-gyűrű: FKM
Folyamatcsatlakozás		G 1/2
Mechanikus kapcsolási ciklusok		10 millió
Tartozékok		
Szállított tételek		záródugó
Megjegyzések		
Megjegyzések		A hőmérséklet változások kissé befolyásolják a hűtőfolyadékokhoz előírt szabványos beállításokat. Olajokhoz, a beállításokat a hőmérséklet és a viszkozitás is befolyásolja. ajánlás 200 mikronos szűrést használjon Minden adat hűtőfolyadéokra vonatkozik (20 °C)
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A		

Áramlástavadó visszacsapó szeleppel

SBU12DI040KG/US

Csatlakozás



színek DIN EN 60947-5-2 szerint

Érszínek :

BN = barna
BU = kék
WH = fehér

Diagrammok és grafikonok

