


**Kiértékelő egységhez csatlakoztatható
áramlásérzékelő**

SFR12ABH

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

**Termékjellemzők**

Folyamatcsatlakozás

G 1/2 külső menet

Felhasználási terület

Közeg

folyadékok; Gázok; agresszív közegek

Közeghőmérséklet

[°C]

-25...80

Nyomásállóság

[bar]

30

Folyadékok

Közeghőmérséklet

[°C]

-25...80

Gázok

Közeghőmérséklet

[°C]

-25...80

Elektromos adatokCsatlakozás a kiértékelő
elektronikához

VS 0200

Mérési / beállítási tartomány**Folyadékok**

Beállítási tartomány

[cm/s]

3...300

Legnagyobb érzékenység

[cm/s]

3...60

Gázok

Beállítási tartomány

[cm/s]

200...2000

Pontosság / eltérés

Hőmérsékletgradiens

[K/min]

15

Reakcióidők

Válaszidő

[s]


1...10



Kiértékelő egységhez csatlakoztatható áramlásérzékelő

SFR12ABH

Folyadékok		
Válaszidő	[s]	1...10
Gázok		
Válaszidő	[s]	1...10
Környezeti körülmények		
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Ház		menetes kialakítás
Anyagok		Hastelloy C-4 (2.4610)
Közeggel érintkező anyagok		Hastelloy C-4 (2.4610)
Folyamatcsatlakozás		G 1/2 külső menet
Tartozékok		
Szállított tételek		Tömítések: 2 x AMF 30
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 2 m, PUR; Maximális kábelhossz: 100 m; 5 x 0,34 mm ²		
Csatlakozás		



	Érszínek :
BN =	barna
BU =	kék
BK =	fekete
WH =	fehér
GY =	szürke