


**Kiértékelő egységhez csatlakoztatható
áramlásérzékelő**

SFR14XBK/16M

Kifutó termék

Alternatív termékek: SF2410

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



1 max. meghúzási nyomaték 8 Nm

**Termékjellemzők**

Szondarúd hossza L	[mm]	12
Folyamatcsatlakozás		G 1/4 külső menet

Felhasználási terület

Közeg		folyadékok; agresszív közegek
Közeghőmérséklet	[°C]	5...70
Nyomásállóság	[bar]	30

Folyadékok

Közeghőmérséklet	[°C]	5...70
------------------	------	--------

Elektromos adatok

Csatlakozás a kiértékelő elektronika-hoz		VS3000
--	--	--------

Mérési / beállítási tartomány

Szondarúd hossza L	[mm]	12
Folyadékok		
Beállítási tartomány	[cm/s]	3...60
Legnagyobb érzékenység	[cm/s]	3...40

Pontosság / eltérés

Hőmérsékletgradiens	[K/min]	7
---------------------	---------	---

Reakcióidők

Válaszidő	[s]	2...20
Folyadékok		
Válaszidő	[s]	2...20

Környezeti körülmények

Védettség		IP 67
-----------	--	-------



Kiértékelő egységhez csatlakoztatható áramlásérzékelő

SFR14XBK/16M

Tesztek / engedélyek		
Ütésállóság	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Rezgésállóság	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF [év]		8648

Mechanikai adatok		
Súly [g]		1112,8
Ház		menetes kialakítás
Anyagok		kerámia (99,7% Al ₂ O ₃)
Közeggel érintkező anyagok		kerámia (99,7% Al ₂ O ₃)
Folyamatcsatlakozás		G 1/4 külső menet
Beépítési hossz EL [mm]		27


Tartozékok	
Szállított tételek	Tömítések: 1, PTFE

Megjegyzések	
Megjegyzések	szigeteléshez alkalmazza a csomagban található teflon tömítőgyűrűt
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás

Kábel: 16 m, PUR; Maximális kábelhossz: 100 m; 5 x 0,34 mm², PVC

Csatlakozás



	Érszínek :
BN =	barna
BU =	kék
BK =	fekete
WH =	fehér
GY =	szürke