


**Kiértékelő egységhez csatlakoztatható
áramlásérzékelő**

SFR14ABBE1

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: SF221A

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!

**Termékjellemzők**

Folyamatcsatlakozás

G 1/4 külső menet

Felhasználási terület

Alkalmazás

Ex zóna 1

Közeghőmérséklet

[°C]

-25...80

Nyomásállóság

[bar]

30

Folyadékok

Alkalmazás

Ex zóna 1

Közeghőmérséklet

[°C]

-25...80

Gázok

Közeghőmérséklet

[°C]

-25...80

Elektromos adatokCsatlakozás a kiértékelő
elektronikához

VS 0200 Exi

Mérési / beállítási tartomány**Folyadékok**

Beállítási tartomány

[cm/s]

3...300

Legnagyobb érzékenység

[cm/s]

3...60

Gázok

Beállítási tartomány

[cm/s]

200...2000

Legnagyobb érzékenység

[cm/s]

200...800

Pontosság / eltérés

Hőmérsékletgrádiens

[K/min]

15

Reakcióidők

Válaszidő

[s]

1...10

Folyadékok

Válaszidő


[s]

1...10

**Kiértékelő egységhez csatlakoztatható
áramlásérzékelő**

SFR14ABBE1

Gázok	
Válaszidő	[s] 1...10
Környezeti körülmények	
Védettség	IP 67
Mechanikai adatok	
Ház	menetes kialakítás
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4571/316Ti)
Közeggel érintkező anyagok	rozsdamentes acél (1.4571/316Ti)
Folyamatcsatlakozás	G 1/4 külső menet
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db
Elektromos csatlakozás	
Kábel: 2 m, TPE-S; Maximális kábelhossz: 100 m; 5 x 0,34 mm ²	
Csatlakozás	



	Érszínek :
BN =	barna
BU =	kék
BK =	fekete
WH =	fehér
GY =	szürke