


**Kiértékelő egységhez csatlakoztatható
áramlásérzékelő**

SFR12ABBE1/US-100

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: SF320A

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!

**Termékjellemzők**

Folyamatcsatlakozás

G 1/2 külső menet

Felhasználási terület

Alkalmazás

Ex zóna 1

Közeghőmérséklet

[°C]

-25...80

Nyomásállóság

[bar]

30

Folyadékok

Alkalmazás

Ex zóna 1

Közeghőmérséklet

[°C]

-25...80

Gázok

Közeghőmérséklet

[°C]

-25...80

Elektromos adatokCsatlakozás a kiértékelő
elektronikához

VS 0200 Exi

Mérési / beállítási tartomány**Folyadékok**

Beállítási tartomány

[cm/s]

3...300

Legnagyobb érzékenység

[cm/s]

3...60

Gázok

Beállítási tartomány

[cm/s]

200...2000

Legnagyobb érzékenység

[cm/s]

200...800

Pontosság / eltérés

Hőmérsékletgradiens

[K/min]

15

Reakcióidők

Válaszidő

[s]

1...10

Folyadékok

Válaszidő

[s]

1...10




Kiértékelő egységhez csatlakoztatható áramlásérzékelő

SFR12ABBE1/US-100


Gázok	
Válaszidő	[s] 1...10
Környezeti körülmények	
Védettség	IP 67
Mechanikai adatok	
Ház	menetes kialakítás
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4571/316Ti)
Közeggel érintkező anyagok	rozsdamentes acél (1.4571/316Ti)
Folyamatcsatlakozás	G 1/2 külső menet
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Maximális kábelhossz: 100 m



Csatlakozás



Érszínek :

BN = barna
 BU = kék
 BK = fekete
 WH = fehér
 GY = szürke