


**Kiértékelő egységhez csatlakoztatható
áramlásérzékelő**

SFG18ABBE1

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

**Termékjellemzők**

Folyamatsatlakozás

ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in)

Felhasználási terület

Alkalmazás

Ex zóna 1

Közeghőmérséklet

[°C]

-25...80

Nyomásállóság

[bar]

30

Folyadékok

Alkalmazás

Ex zóna 1

Közeghőmérséklet

[°C]

-25...80

Gázok

Közeghőmérséklet

[°C]

-25...80

Elektromos adatokCsatlakozás a kiértékelő
elektronikához

VS 0200 Exi

Mérési / beállítási tartomány**Folyadékok**

Beállítási tartomány

[cm/s]

3...300

Legnagyobb érzékenység

[cm/s]

3...60

Gázok

Beállítási tartomány

[cm/s]

200...2000

Legnagyobb érzékenység

[cm/s]

200...800

Pontosság / eltérés

Hőmérsékletgradiens

[K/min]


15



**Kiértékelő egységhez csatlakoztatható
áramlásérzékelő**

SFG18ABBE1

Reakcióidők		
Válaszidő	[s]	1...10
Folyadékok		
Válaszidő	[s]	1...10
Gázok		
Válaszidő	[s]	1...10
Környezeti körülmények		
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Ház		hengeres
Méret	[mm]	Ø 18
Anyagok		rozsdamentes acél (1.4571/316Ti)
Közeggel érintkező anyagok		rozsdamentes acél (1.4571/316Ti)
Folyamatcsatlakozás		ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in)
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 2 m, TPE-S; Maximális kábelhossz: 100 m; 5 x 0,34 mm ²		
Csatlakozás		



	Érszínek :
BN =	barna
BU =	kék
BK =	fekete
WH =	fehér
GY =	szürke