




Hőmérsékletérzékelő folyamatcsatlakozóval

TM-025KCBR14- /DE/




Termékjellemzők		
Mérési tartomány	-40...150 °C	-40...302 °F
Folyamatcsatlakozás	menetes csatlakozó G 1/4	
Beépítési hossz EL	[mm]	25
Felhasználási terület		
Mérőelem	1 x Pt 1000; (DIN EN 60751 szerint, A osztály)	
Közeg	folyadékok és gázok	
Nyomásállóság	[bar]	400
Elektromos adatok		
Védelmi osztály	III	
Mérési / beállítási tartomány		
Szondarúd hossza L	[mm]	12
Mérési tartomány	-40...150 °C	-40...302 °F
Pontosság / eltérés		
Pontosság	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
Reakcióidők		
Válaszdinamika T05 / T09	[s]	1 / 3; (DIN EN 60751 szerint)
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-40...100
Védettség	IP 68; IP 69K	
Tesztek / engedélyek		
Ütésállóság	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Rezgésállóság	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[év]	22831
UL minősítés	UL tanúsítvány száma	K017



Hőmérsékletérzékelő folyamatcsatlakozóval

TM-025KCBR14- /DE/

Mechanikai adatok		
Súly	[g]	82
Anyagok		rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PPS; FKM
Közeggel érintkező anyagok		rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); tömítőgyűrű: FKM
Folyamatcsatlakozás		menetes csatlakozó G 1/4
Szondarúd átmérő	[mm]	6
Beépítési hossz EL	[mm]	25
Tartozékok		
Szállított tételek		tömítőgyűrű
Megjegyzések		
Megjegyzések		üzemi feszültség "2-es osztályú tápegység" cULus szerint A pontossági értékek mozgásban lévő vízre vonatkoznak.
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
Csatlakozás		



Csatlakozó: 1 x DEUTSCH csatlakozó (DT04-3P)