



Kiértékelő egységhez csatlakoztatható áramlásérzékelő


SFM12ABA/US-100

CSA

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: SF5200 + E40101

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Termékjellemzők

Folyamatcsatlakozás

M12 x 1

Felhasználási terület

Alkalmazás

magas hőmérsékleti tartomány

Közeg

folyadékok; Gázok

Közeghőmérséklet [°C]

-25...80

Nyomásállóság [bar]

30

Folyadékok

Alkalmazás

magas hőmérsékleti tartomány

Közeghőmérséklet [°C]

-25...80

Gázok

Közeghőmérséklet [°C]

-25...80

Elektromos adatok

Csatlakozás a kiértékelő
elektronikához

VS 0200

Mérési / beállítási tartomány

Folyadékok

Beállítási tartomány [cm/s]

3...300

Legnagyobb érzékenység [cm/s]

3...60

Gázok

Beállítási tartomány [cm/s]

200...2000

Legnagyobb érzékenység [cm/s]

200...800

Pontosság / eltérés

Hőmérsékletgradiens [K/min]

15

Reakcióidők

Válaszidő [s]

1...10




Kiértékelő egységhez csatlakoztatható áramlásérzékelő


SFM12ABA/US-100 CSA

Folyadékok	
Válaszidő [s]	1...10
Gázok	
Válaszidő [s]	1...10
Környezeti körülmények	
Védettség	IP 67
Mechanikai adatok	
Ház	menetes kialakítás
Méreték [mm]	M12 x 1
Menet megjelölés	M12 x 1
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4305 / 303)
Közeggel érintkező anyagok	rozsdamentes acél (1.4305 / 303)
Folyamatcsatlakozás	M12 x 1
Tartozékok	
Szállított tételek	Tömítések: 2 x AMF 30
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db
Elektromos csatlakozás	

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Maximális kábelhossz: 100 m



Csatlakozás



Érszínek :

BN = barna
 BU = kék
 BK = fekete
 WH = fehér
 GY = szürke