




Kiértékelő egységhez csatlakoztatható áramlásérzékelő

SFR14ZBB

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: SF5300 + E40099

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Termékjellemzők

Folyamatcsatlakozás	G 1/4 külső menet
---------------------	-------------------

Felhasználási terület

Alkalmazás	magas hőmérsékleti tartomány
Közeg	folyadékok; Gázok
Nyomásállóság [bar]	30

Folyadékok

Alkalmazás	magas hőmérsékleti tartomány
Közeghőmérséklet [°C]	0...120

Gázok

Közeghőmérséklet [°C]	0...100
-----------------------	---------

Elektromos adatok

Csatlakozás a kiértékelő elektronikához	VS 0200
---	---------

Mérési / beállítási tartomány

Folyadékok

Beállítási tartomány [cm/s]	3...300
Legnagyobb érzékenység [cm/s]	3...60

Gázok

Beállítási tartomány [cm/s]	200...2000
Legnagyobb érzékenység [cm/s]	200...800

Pontosság / eltérés

Hőmérsékletgrádiens [K/min]	15
-----------------------------	----

Reakcióidők

Válaszidő [s]	1...10
---------------	--------


Folyadékok

Válaszidő [s]	1...10
---------------	--------

**Kiértékelő egységhez csatlakoztatható
áramlásérzékelő**

SFR14ZBB

Gázok	
Válaszidő	[s] 1...10
Környezeti körülmények	
Védettség	IP 67
Mechanikai adatok	
Ház	menetes kialakítás
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4571/316Ti)
Közeggel érintkező anyagok	rozsdamentes acél (1.4571/316Ti)
Folyamatcsatlakozás	G 1/4 külső menet
Tartozékok	
Szállított tételek	Tömítések: 2 x AMF 30
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db
Elektromos csatlakozás	
Kábel: 2 m, szilikon; Maximális kábelhossz: 100 m; 5 x 0,34 mm ²	
Csatlakozás	



	Érszínek :
BN =	barna
BU =	kék
BK =	fekete
WH =	fehér
GY =	szürke