


Becsavarható kábeles hőmérséklet-érzékelő

TS-PT100-SCREW-IN M5



1 Meghúzási nyomaték 1,5 Nm



Termékjellemzők

Mérési tartomány	-30...180 °C	-22...356 °F
Folyamatcsatlakozás	menetes csatlakozó M5 külső menet	

Felhasználási terület

Mérőelem	1 x Pt 100; (DIN EN 60751 szerint, A osztály)
Beszerelés	felületre szerelhető RTD szilárd testekhez

Elektromos adatok

Védelmi osztály	III
-----------------	-----

Mérési / beállítási tartomány

Mérési tartomány	-30...180 °C	-22...356 °F
------------------	--------------	--------------

Pontosság / eltérés

Pontosság	[K]	$\pm (0,15 K + 0,002 \times t)$
-----------	-----	-----------------------------------

Reakcióidők

Válaszdinamika T05 / T09	[s]	3 / 8; (DIN EN 60751 szerint)
--------------------------	-----	-------------------------------

Környezeti körülmények

Védettség	IP 67
-----------	-------

Tesztek / engedélyek

MTTF	[év]	10377,8
------	------	---------

Mechanikai adatok

Súly	[g]	102,8
Ház	Becsavarozható érzékelő	
Méret	[mm]	M5 / L = 25,7
Menet megjelölés	M5	
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)	
Folyamatcsatlakozás	menetes csatlakozó M5 külső menet	

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Becsavarható kábeles hőmérséklet-érzékelő

TS-PT100-SCREW-IN M5

Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, szilikon

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



Csatlakozás

