


Kábeles hőmérséklet-érzékelő folyamatcsatlakozással

TS-200KCKD10-...../US/

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: TS2069

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Termékjellemzők

Mérési tartomány	-40...150 °C	-40...302 °F
Beépítési hossz EL [mm]	42	

Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Aranyozott érintkező	
Mérőelem	1 x Pt 1000; (DIN EN 60751 szerint, B osztály)	
Közeg	folyadékok és gázok	
Nyomásállóság [bar]	160	
Megjegyzés a nyomásállósághoz	a vágógyűrűcsavarzatba való beépítésnél	
Minimális merülési mélység [mm]	15	

Elektromos adatok

Védelmi osztály	III	
-----------------	-----	--

Mérési / beállítási tartomány

Szondarúd hossza L [mm]	42	
Mérési tartomány	-40...150 °C	-40...302 °F

Pontosság / eltérés

Pontosság [K]	$\pm (0,30 K + 0,005 \times t)$	
---------------	-----------------------------------	--

Reakcióidők


Válaszdinamika T05 / T09 [s]	6 / 25; (DIN EN 60751 szerint)	
------------------------------	--------------------------------	--

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...80	
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez	csatlakozó terület	
Védettség	IP 67	

Mechanikai adatok

Súly [g]	113,2	
Méret [mm]	Ø 10	
Anyagok	rozsdamentes acél; FKM	



Kábeles hőmérséklet-érzékelő folyamatcsatlakozással

TS-200KCKD10-...../US/

Közeggel érintkező anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Szondarúd átmérő [mm]	10
Beépítési hossz EL [mm]	42

Megjegyzések

Megjegyzések	A pontossági értékek mozgásban lévő vízre vonatkoznak.
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, FKM

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott



Csatlakozás

