


Kábeles hőmérséklet-érzékelő folyamatcsatlakozással

TS-200KCKD8 /US/ IV

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: TS2089 vagy TS2289

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Termékjellemzők

Mérési tartomány	-40...150 °C	-40...302 °F
------------------	--------------	--------------

Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Aranyozott érintkező
Mérőelem	1 x Pt 1000; (DIN EN 60751 szerint, B osztály)
Közeg	folyadékok és gázok
Minimális merülési mélység [mm]	15

Elektromos adatok

Védelmi osztály	III
-----------------	-----

Mérési / beállítási tartomány

Mérési tartomány	-40...150 °C	-40...302 °F
------------------	--------------	--------------

Pontosság / eltérés

Pontosság [K]	$\pm (0,30 K + 0,005 \times t)$
---------------	-----------------------------------

Reakcióidők

Válaszdinamika T05 / T09 [s]	7 / 18; (DIN EN 60751 szerint)
------------------------------	--------------------------------

Környezeti körülmények

Védettség	IP 67
-----------	-------

Mechanikai adatok

Súly [g]	113
Méreték [mm]	$\varnothing 8 / L = 50$
Anyagok	rozsdamentes acél; FKM
Közeggel érintkező anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Szondarúd átmérő [mm]	8

Megjegyzések

Megjegyzések	A pontossági értékek mozgásban lévő vízre vonatkoznak.
Csomagolási egység	1 db

Kábeles hőmérséklet-érzékelő folyamatcsatlakozással

TS-200KCKD8 /US/ IV

Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, FKM

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott



Csatlakozás

