


Kábeles hőmérséklet-érzékelő folyamatcsatlakozással

TS-200KCKD6-...../US/ IV

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: TS2269

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Termékjellemzők

Mérési tartomány	-40...150 °C	-40...302 °F
Beépítési hossz EL [mm]	45	

Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Aranyozott érintkező	
Mérőelem	1 x Pt 1000; (DIN EN 60751 szerint, B osztály)	
Közeg	folyadékok és gázok	
Minimális merülési mélység [mm]	15	

Elektromos adatok

Védelmi osztály	III	
-----------------	-----	--

Mérési / beállítási tartomány

Szondarúd hossza L [mm]	45	
Mérési tartomány	-40...150 °C	-40...302 °F

Pontosság / eltérés

Pontosság [K]	$\pm (0,30 K + 0,005 \times t)$	
---------------	-----------------------------------	--

Reakcióidők

Válaszdinamika T05 / T09 [s]	3 / 10; (DIN EN 60751 szerint)	
------------------------------	--------------------------------	--

Környezeti körülmények

Védettség	IP 67	
-----------	-------	--

Mechanikai adatok

Súly [g]	103,6	
Ház	mérőelektród	
Méret [mm]	Ø 6 / L = 45	
Anyagok	rozsdamentes acél; FKM	
Közeggel érintkező anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)	
Szondarúd átmérő [mm]	6	
Beépítési hossz EL [mm]	45	

Megjegyzések

Megjegyzések	A pontossági értékek mozgásban lévő vízre vonatkoznak.	
Csomagolási egység	1 db	

Kábeles hőmérséklet-érzékelő folyamatcsatlakozással

TS-200KCKD6.-...../US/ IV

Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, FKM

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott



Csatlakozás

