




Kábeles hőmérséklet-érzékelő folyamatcsatlakozással

TS-200KLD6-...../US/



Termékjellemzők		
Mérési tartomány	-40...90 °C	-40...194 °F
Folyamatcsatlakozás	Ø 6 mm	
Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok	Aranyozott érintkező	
Mérőelem	1 x Pt 1000; (DIN EN 60751 szerint, A osztály)	
Közeg	folyadékok és gázok	
Minimális merülési mélység [mm]	15	
Elektromos adatok		
Védelmi osztály	III	
Mérési / beállítási tartomány		
Mérési tartomány	-40...90 °C	-40...194 °F
Pontosság / eltérés		
Pontosság [K]	± (0,15 K + 0,002 x t)	
Reakcióidők		
Válaszdinamika T05 / T09 [s]	3 / 10; (DIN EN 60751 szerint)	
Környezeti körülmények		
Védettség	IP 67	
Tesztek / engedélyek		
MTTF [év]	11415,5	
Mechanikai adatok		
Súly [g]	65,6	
Ház	mérőelektród	
Méretek [mm]	Ø 6 / L = 45	
Anyagok	rozsdamentes acél	
Közeggel érintkező anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)	
Folyamatcsatlakozás	Ø 6 mm	
Szondarúd átmérő [mm]	6	
Megjegyzések		
Megjegyzések	A pontossági értékek mozgásban lévő vízre vonatkoznak.	
Csomagolási egység	1 db	

Kábeles hőmérséklet-érzékelő folyamatcsatlakozással

TS-200KLKD6-...../US/

Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PUR

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott



Csatlakozás

