


**Kiértékelő egységhez csatlakoztatható
áramlásérzékelő**

SFR12ABBE0/20M

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

**Termékjellemzők**

Folyamatcsatlakozás	G 1/2 külső menet
---------------------	-------------------

Felhasználási terület

Alkalmazás	Ex zóna 0
Közeghőmérséklet [°C]	-20...60
Nyomásállóság [bar]	30

Folyadékok

Alkalmazás	Ex zóna 0
Közeghőmérséklet [°C]	-20...60

Gázok

Közeghőmérséklet [°C]	-20...60
-----------------------	----------

Elektromos adatok

Csatlakozás a kiértékelő elektronikához	VS 0200 Exi
---	-------------

Mérési / beállítási tartomány**Folyadékok**

Beállítási tartomány [cm/s]	3...300
Legnagyobb érzékenység [cm/s]	3...60

Gázok

Beállítási tartomány [cm/s]	200...2000
Legnagyobb érzékenység [cm/s]	200...800

Pontosság / eltérés

Hőmérsékletgrádiens [K/min]	15
-----------------------------	----

Reakcióidők

Válaszidő [s]	1...10
---------------	--------

Folyadékok

Válaszidő [s]	1...10
---------------	--------

Gázok

Válaszidő [s]	1...10
---------------	--------

Környezeti körülmények

Védettség	IP 67
-----------	-------



**Kiértékelő egységhez csatlakoztatható
áramlásérzékelő**

SFR12ABBE0/20M


Mechanikai adatok	
Ház	menetes kialakítás
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4571/316Ti)
Közeggel érintkező anyagok	rozsdamentes acél (1.4571/316Ti)
Folyamatcsatlakozás	G 1/2 külső menet

Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás

Kábel: 20 m, TPE-S; Maximális kábelhossz: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Csatlakozás



	Érszínek :
BN =	barna
BU =	kék
BK =	fekete
WH =	fehér
GY =	szürke