


Kábeles hőmérséklet-érzékelő folyamatcsatlakozással

TS-300KEKD05...../US/3D

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: TS325A

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Termékjellemzők

Mérési tartomány	-20...80 °C	-4...176 °F
------------------	-------------	-------------

Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Árnyékolt vezeték
Mérőelem	1 x Pt 100; (DIN EN 60751 szerint, B osztály; üzemi áram max. 10 mA)
Közeg	folyadékok és gázok
Minimális merülési mélység [mm]	15

Elektromos adatok

Védelmi osztály	III
-----------------	-----

Mérési / beállítási tartomány

Mérési tartomány	-20...80 °C	-4...176 °F
Megjegyzés a mérési tartományhoz	mérési tartomány nem ATEX alkalmazásoknál: -20...180 °C / -4...356 °F	

Pontosság / eltérés

Pontosság [K]	$\pm (0,30 K + 0,005 \times t)$
---------------	-----------------------------------

Reakcióidők

Válaszdinamika T05 / T09 [s]	6 / 18; (DIN EN 60751 szerint)
------------------------------	--------------------------------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-20...80
Védettség	IP 67

Tesztek / engedélyek

ATEX eszközjelölés	 II 3D IP 67 T 100 °C X
--------------------	--

Mechanikai adatok

Méretek [mm]	Ø 5 / L = 35
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4571/316Ti)
Közeggel érintkező anyagok	rozsdamentes acél (1.4571/316Ti)
Szondarúd átmérő [mm]	5

Megjegyzések

Megjegyzések	A pontossági értékek mozgásban lévő vízre vonatkoznak.
Csomagolási egység	1 db


Kábeles hőmérséklet-érzékelő folyamatcsatlakozással

TS-300KEKD05...../US/3D

Elektromos csatlakozás

Kábel: 3 m, szilikon, árnyékolt

Csatlakozás



1 = árnyékolás nincs csatlakoztatva a házra
Érszínek :
WH = fehér
BK = fekete
RD = piros